

**DC.T 11T304, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 11T304 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: GK
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT11T304
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	CA025P
Lomač odvojenih čestica	GK
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	prevučena
Tolerancija	M
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje