

**DC.T 11T308, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 11T308 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: GK  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 330 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	GK
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA025P
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT11T308
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 330 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje