


**DC.T 070202, Vrsta: PDL010**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070202 PDL010 Vrsta: PDL010

Lomač odvojenih čestica: AP

Tolerancija: G

Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mmPosmak f : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 400 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT070202
Lomač odvojenih čestica	AP
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	G
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 400 m/min
Glavna primjena	N
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	PDL010
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje