

**DC.T 11T302, Vrsta: PDL010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT11T302
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Tolerancija	G
Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	AP
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Vrsta	PDL010
Glavna primjena	N
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje