


**CNMG 120408, Vrsta: PDL010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120408 PDL010 Vrsta: PDL010

Lomač odvojenih čestica: AH

Dubina reza  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 200 - 600 m/min

**Tehnički opis**

Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza $a_p$	1 - 3,5 mm

Glavna primjena	N
Vrsta	PDL010
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	200 - 600 m/min
Lomač odvojenih čestica	AH
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje