


**WN.G 080404, Vrsta: PDL010**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	N
Prevlaka	prevučena
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Lomač odvojenih čestica	AH
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	PDL010
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	G
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje