

**metabo****Akumulatorska kružna pila za metal bez baterije, Tip: MKS18LTX58****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Snažna baterijska kružna pila za metal sa sakupljačem odvojenih čestica za hladno piljenje metala. Kompatibilno s vodilicama.

- **Kočnica za maksimalnu sigurnost zahvaljujući brzom zaustavljanju lista pile (< 1 sekunda).**
- **Brzo i precizno rezanje cijevi, profila, kanala, metalnih rešetki i lima. Bez iskrenja i neravnina.**
- **Sa sakupljačem odvojenih čestica za čisto radno okruženje.**
- **Robusna pila sa zaštitnim poklopcem od tlačno lijevanog aluminija i podnom pločom od nehrđajućeg čelika.**
- **Lagan i kompaktan, ergonomski dizajn.**
- **Prozor u zaštitnom poklopcu za precizno rezanje.**
- **Kontinuirano podešavanje dubine rezanja bez upotrebe alata prema skali u mm i inčima.**
- **Praktična promjena lista pile zahvaljujući aretiranju vretena.**
- **Točni ravni rezovi metalnih rešetki, čeličnih i profilnih limova pomoću vodilice (pribor).**

**Prednost:**

**100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.**

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

**Dio isporuke:**

Bez baterije i punjača, uključujući list kružne pile s tvrdometalnim zubima za metal (40 zuba), paralelni graničnik, šesterokutni ključ i adapter za vodilicu.

**Napomena:**

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

**Tehnički opis**

Ø rupe na listu pile	20 mm
Oznaka proizvođača	MKS 18 LTX 58
Težina uključujući bateriju	3,7 kg
maksimalna dubina reza 90 °	58 mm
Ø lista pile	165 mm
Težina bez baterije	2,8 kg
Napon baterije	18 V
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija	0
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Pila