

**metabo****Kombinirana tračna brusilica 230 V, Tip: BS200P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Dvostruka brusilica za brušenje, oštrenje, skidanje srha a, kada se koristi čelična žičana četka, i za uklanjanje hrđe s čelika i metala. Integrirano LED svjetlo optimalno osvjetljava radni prostor. Visokokvalitetne pričvrstne prirubnice omogućuju maksimalno glatki hod i dug vijek trajanja diskova.

**· Nosači obradaka mogu se podesiti bez alata.**

Univerzalna kombinirana tračna brusilica s brusnom trakom i brusnim diskom idealna je za obradu drva i metala.

- **Velika ruka za brusnu traku koja se može kontinuirano nagnjati za 90° za dvije uobičajene duljine brusne trake.**
- **Podešavanje kuta ruke za brusnu traku bez alata.**
- **Usisni priključak na ruci za brusnu traku, pogodan za uobičajene spojne čahure.**
- **Prikladno za upotrebu okruglih četki od čelične žice za uklanjanje hrđe.**
- **Integrirano LED svjetlo za optimalno osvjetljenje radnog područja.**
- **Fleksibilan rad na velikoj brusnoj površini ili alternativno na krivulji ruke za brusnu traku.**
- **Usisni priključak na ruci za brusnu traku, pogodan za uobičajene spojne čahure.**
- **Gumeni pogonski kotačić u ruci za brusnu traku s utorima za brzo odvođenje topline.**
- **Brza izmjena brusne trake bez alata nakon otvaranja poklopca.**
- **Maksimalna glatki hod i dug vijek trajanja diskova zahvaljujući visokokvalitetnim pričvrstnim prirubicama.**

**Dio isporuke:**

Uključujući brusni disk od korunda 60 N, brusnu traku od tkanine K 60, naočale za zaštitu od iskrenja, potporu obratka i šesterokutni ključ.

**Napomena:**

Odgovarajuće brusne diskove naći ćete pod br. 596100 i br. 568733.

**Tehnički opis**

Prihvat snaga	600 W
Težina	16,9 kg
Oznaka proizvođača	BS 200 Plus
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja	2980 min <sup>-1</sup>
Duljina kabela	1,8 m
Duljina brusne trake	1000 mm
Duljina brusne trake	1020 mm
Širina brusne trake	50 mm
Ø brusne ploče D	200 mm
Ø provrta brusne ploče H	32 mm
Širina brusne ploče T	25 mm
Nazivna snaga	230 V
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo