



Magnet za podizanje tereta MaxX, maks. nosivost: 300kg



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	382001 300
GTIN	
Razred artikla	38D

Opis

Izvedba:

Kompaktna i robusna konstrukcija s neodimskim permanentnim magnetima. Magnetska rasipanja sprječavaju se zahvaljujući principu „neutralne krune” te se sprječavaju neželjene privlačne sile prema susjednim teretima. Osnovno tijelo oblikovano od jednog bloka bez varnih niti jamči konstantnu učinkovitost. Zasun blokira polugu i na taj način sprječava nenamjerno oslobađanje tereta. Certificirana izdržljivost.

Upotreba:

Sigurno rukovanje i transportiranje plosnatih i oblih materijala s 3-strukim osiguranjem.

Tehnički opis

Težina	7,5 kg
maksimalan Ø okrugli	300 mm
Dimenzija D	79 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	150 kg
maksimalni nosivi teret ravan	300 kg
minimalna debljina stjenke materijala, ravni	20 mm

Dimenzija C	79 mm
Dimenzija B	210 mm
Dimenzija G	35 mm
Dimenzija F	135 mm
Dimenzija A	165 mm
maksimalna duljina, ravna	1500 mm
Dimenzija E	63 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	10 mm
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta