



Kombinirani čekić, Ø glave čekića: 40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	754890 40
GTIN	4016134010316
Razred artikla	73V

Opis

Izvedba:

Kombinirani **bravarski i mekani čekić**, bočne strane dodatno s brušenim udarnim površinama za rad u skućenim prostorima. Glava od visoko kaljenog čelika sa zamjenjivim zaštitnim umetkom od najlona otpornog na trošenje – Tvrdoća po Shoru približno 68D. S nesalomljivom „Ultratec“ ručkom od staklenih vlakana.

Zamjenski dio:

Najlonski umetak br. 754895.

Tehnički opis

Dimenzija glave čekića	38x38 mm
Materijal drške	Staklena vlakna
Duljina glave s umecima	124 mm
Serija	Ultratec DUO
Težina	1 kg
Materijal umetka	Najlon, bijeli, tvrdi (jednostrani)
Materijal za kućišta	Poboljšani čelik, induktivno kaljeni
Ukupna duljina	357 mm
Ø glave čekića	40 mm
bez trzaja	ne

Vrsta proizvoda

Čekić

Pribor

Zamjenski umetak, najlon Ø glave čekića 40 mm

754895 40