

AEG

Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: BS18SBL2-2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

AEG – aku odvijač

- Robusna, praktična akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s hodom desno/lijevo.
- FIXTEC brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost u korištenju.
- LED osvjetljenje radnog područja.

Subcompact motor bez četkica s okretnim momentom do 65 Nm. 24-stupanjsko podešavanje okretnog momenta.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Robusna, praktična akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s hodom desno/lijevo.
- FIXTEC brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost u korištenju.

Dio isporuke:

Uključujući 2x 18 V/2,0 Ah akumulator, punjač, transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073820 i br. 073846 – br. 073848.

Odgovarajuće punjače i starter setove pronaći ćete pod br. 073841 i br. 073844.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja 2. brzina	1750 min ⁻¹
Napon baterije	18 V
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalan okretni moment tvrdo	65 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
Konstrukcija motora	Subcompact motor bez četkica
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Težina	1,3 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
Oznaka proizvođača	BS 18 SBL2
Pakiranje	Transportni kofer
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	AEG tip B 18 V
Broj sadržanih baterija	2
tipična uporaba	Strong
Kapacitet baterije	2 Ah
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	FIXTEC brzostezna glava s mekim rukohvatom Softgrip