



Ultrazvučna naprava za čišćenje Elmasonic Select, Tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082000 3
GTIN	4250004100480
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Moćni i individualni - to su ultrazvučni uređaji za čišćenje iz serije Elmasonic Select.

- **5 načina rada ultrazvuka.**
- **Mogućnost spremanja 4 pojedinačnih programa čišćenja.**
- **Pregledan zaslon uz prikaz svih relevantnih parametara čišćenja.**
- **Akustična i vizualna dojava o radnom statusu.**
- **Kadica od vučenog nehrđajućeg čelika**

Ova verzija nema zaporni ventil na stražnjoj strani uređaja.

Dio isporuke:

Bez košare za umetanje.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe dostupne na upit. Odgovarajuću košaru možete pronaći pod brojem 082101 (Elmasonic Select), br. 081204 (Elmasonic xtra TT) i br. 081203 (Elmasonic xtra ST).

Ultrazvučno sredstvo za čišćenje i sredstvo za antikorozivnu zaštitu mogu se pronaći na 088015 – 088019.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	Select 30
Visina kade za čišćenje	95 mm
Nazivni napon	220 - 240 V
Duljina košare za umetanje	195 mm
Duljina uređaja	305 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Širina uređaja	170 mm
Širina košare za umetanje	105 mm
Snaga grijanja	200 W
Težina	3,6 kg
maksimalna ultrazvučna snaga	480 W
Volumen	2,7 l
preporučena radna glasnoća	1,6 l
Vrsta proizvoda	Ultrazvučna naprava za čišćenje

Pribor

Zamjenska košarica Select 3	082101 3
-----------------------------	----------