



Ultrazvučna naprava za čišćenje Elmasonic Select, Tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082000 6
GTIN	4250004100503
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Moćni i individualni - to su ultrazvučni uređaji za čišćenje iz serije Elmasonic Select.

- **5 načina rada ultrazvuka.**
- **Mogućnost spremanja 4 pojedinačnih programa čišćenja.**
- **Pregledan zaslom uz prikaz svih relevantnih parametara čišćenja.**
- **Akustična i vizualna dojava o radnom statusu.**
- **Kadica od vučenog nehrđajućeg čelika**

Dio isporuke:

Bez košare za umetanje.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe dostupne na upit. Odgovarajuću košaru možete pronaći pod brojem 082101 (Elmasonic Select), br. 081204 (Elmasonic xtra TT) i br. 081203 (Elmasonic xtra ST).

Ultrazvučno sredstvo za čišćenje i sredstvo za antikorozivnu zaštitu mogu se pronaći na 088015 – 088019.

Tehnički opis

Širina košare za umetanje	115 mm
Duljina uređaja	370 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Visina kade za čišćenje	145 mm
maksimalna ultrazvučna snaga	600 W
Snaga grijanja	400 W
Težina	5,2 kg
Oznaka proizvođača	Select 60
Širina uređaja	210 mm
Duljina košare za umetanje	255 mm
Nazivni napon	220 - 240 V
Volumen	5,9 l
preporučena radna glasnoća	4,3 l
Vrsta proizvoda	Ultrazvučna naprava za čišćenje

Pribor

Zamjenska košarica Select 6	082101 6
-----------------------------	----------