



## Ultrazvučna naprava za čišćenje Elmasonic xtra ST, Tip: 50



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082002 50
GTIN	4250004100336
Razred artikla	04S

### Opis

#### Izvedba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Elmasonic xtra ST je ultrazvučni uređaj za najteže zaprljanja i posebno je pogodan za najveće zahtjeve u području industrijskog čišćenja.

- **Mogućnost odabira 2 ultrazvučne frekvencije (25 kHz za najtvrdokorniju prljavštinu i 45 kHz za nježno čišćenje).**
- **Integrirana funkcija čišćenja za jednoliku distribuciju zvuka u kadi za čišćenje.**
- **Funkcija pulsiranja koja se može mijenjati povećava ultrazvučnu vršnu snagu.**
- **Dinamička funkcija (snaga ultrazvuka može se privremeno povećati do 20 %).**
- **Čvrsta, zavarena kadica od nehrđajućeg čelika.**

#### Dio isporuke:

Bez košare za umetanje.

#### Napomena:

Druge veličine i izvedbe dostupne na upit. Odgovarajuću košaru možete pronaći pod brojem 082101 (Elmasonic Select), br. 081204 (Elmasonic xtra TT) i br. 081203 (Elmasonic xtra ST).

Ultrazvučno sredstvo za čišćenje i sredstvo za antikorozivnu zaštitu mogu se pronaći pod br. 088015 – 088019.

Odgovarajuće poklopce za zaštitu od buke pronaći ćete pod 082105. Daljnji pribor dostupan je na upit.

## Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalna ultrazvučna snaga	2400 W
Duljina uređaja	655 mm
Nazivni napon	220 - 240 V
Snaga grijanja	1400 W
Širina uređaja	555 mm
Oznaka proizvođača	xtra ST 500H
Duljina košare za umetanje	255 mm
Težina	45 kg
Visina kade za čišćenje	480 mm
Širina košare za umetanje	230 mm
Volumen	48,7 l
preporučena radna glasnoća	42 l
Vrsta proizvoda	Ultrazvučna naprava za čišćenje

## Pribor

Zamjenska košaricaxtra ST 50	082103 50
Poklopac za zaštitu od bukextra ST 50	082105 50