



Ultrazvučna naprava za čišćenje Laki 1, Tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082003 1
GTIN	4250004100626
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Moćni i dobri za početnike – to su ultrazvučni uređaji za čišćenje iz serije Elmasonic Easy.

- **2 načina rada ultrazvuka.**
- **Temperatura podesiva u koracima od 5 °C.**
- **Elektronički prekidač i LED prikaz svih radnih stanja.**
- **Akustična i vizualna dojava o radnom statusu.**
- **Kadica od vučenog nehrđajućeg čelika.**

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Bez košare za umetanje.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe dostupne na upit. Odgovarajuću košaru pronaći ćete pod br. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) sredstvo za čišćenje za ultrazvučni uređaj i sredstvo za antikorozivnu zaštitu pronaći ćete pod 088015 – 088019.

Tehnički opis

Duljina uređaja	235 mm
Visina uređaja	200 mm
Visina kade za čišćenje	55 mm
Volumen	0,9 l
Težina	2 kg
preporučena radna glasnoća	0,7 l
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Širina košare za umetanje	70 mm
Snaga grijanja	60 W
Oznaka proizvođača	Elmasonic Easy 1L
Zapremnina kade za čišćenje	1 l
Duljina košare za umetanje	155 mm
Duljina kade za čišćenje	185 mm
Širina uređaja	135 mm
Širina kade za čišćenje	80 mm
IP-klasa zaštite	IP 20
Nazivni napon	220 - 240 V
Vrsta proizvoda	Ultrazvučna naprava za čišćenje

Pribor

Zamjenska košarica Easy 1	082102 1
---------------------------	----------