

## Mitutoyo

### Digitalni 2D visinomjer Linear Height, Tip: 600FG



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	445395 600FG
GTIN	4550501366380
Razred artikla	44B

#### Opis

##### Izvedba:

- Savršena kombinacija više funkcija i najveće preciznosti u ovoj klasi uređaja.
- Intuitivan rad zahvaljujući kontroli izbornika s jasnim funkcijama, uključujući 21 jezik.
- Dodirni zaslon od 8,4 cola sa zaslonom u boji i osvjetljenjem pozadine.
- Pneumatski pogonski mehanizam.
- Automatski slijed naučenih programa dijelova.
- Odlična vizualizacija usporedbe tolerancije GO/±NG.
- Samostalan rad putem baterije. Vrijeme rada otprilike 4 sati. Moguće dodati drugu bateriju.
- Ulaz DIGIMATIC za digitalne mjerne satove.
- Izlaz DIGIMATIC za u-Wave ili pisač.
- Rezultate mjerenja ispišite putem pisača za potvrdu / Digimatic pisača br. 498701 ili ih prenesite na računalo putem bežične komunikacije (USB kabel / USB uređaj).

S ručkom za bolje rukovanje uređajem.

##### Dio isporuke:

Uključuje taster s kuglicom Ø 5 mm s prihvatom, blokom za kalibriranje (i za konusna ticala), napajanje, 1× Ni-MH baterija i poklopac.

#### Tehnički opis

Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ $\mu\text{m}$
Ukupna visina	996 mm
Težina	26,1 kg
Vrsta baterije	Nikal - metal hidrid
maksimalno područje primjene	0 - 972 mm
Izvedba	s ručkom
Serija	LH-600
Korak (namjestiv)	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Odstupanje od pravog kuta (frontalno)	5 $\mu\text{m}$
Preciznost ponavljanja, razina	0,4 $\mu\text{m}$
Mjerno područje	0 - 600 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Ravnina	4 $\mu\text{m}$
Metoda postupka kod mjernog kliznika	pneumatska
Broj sadržanih baterija	1
Snaga mjerenja	1 N
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inča
Dijagonala ekrana	21,3 cm
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	da
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB međusklop
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Visinomjer

## Usluge

Kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje  
1000 mm

024000 1000

DAkks kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje 1000 mm

024010 1000

---

**Pribor**

Mini-procesor / pisač DP-1 VA tip DP1VA

498701 DP1VA