



Set momentnog ključa „Safe-Torque A 1 Set” s 1/4-colnim četverokutnim pogonom i mjerilom, maks. stezni moment: 12Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657772 12
GTIN	4013288223005
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Poseban, klizni mehanizam okidača pouzdano sprječava neželjeno prekomjerno stezanje. Jednostavno postavljanje i osiguravanje željene vrijednosti zateznog momenta uz zvučno i taktilno uglavljivanje kada se dosegne vrijednost mjerila. Zahvaljujući finom ozubljenju s 72 zuba moguć je niski kut vraćanja od 5°.

S četverokutnim prihvatom od 1/4 cola.

Asortiman od 10 komada uklj. momentni ključ Safe-Torque A 1.

Prednost:

Funkcija zaključavanja zateznog momenta: Funkcija zateznog momenta može se isključiti – stoga se alat može koristiti i kao standardna račna s visokim okretnim momentima i za definirane primjene kuta okretanja.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskopčava čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Izvenađujući mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta **ne prekorače**.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Sadržaj:

Nastavci za 6-kutni nasadni ključ, 1/4 cola: po 1 kom. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. duljina 75 mm

Momentni ključ Safe-Torque A 1: 1 kom. br. 657770 vel. 12

Pohrana: Tekstilna kutija

Tehnički opis

Podošavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Mjerna tehnika	mehaničko
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Područje okretnog momenta	2 - 12 Nm
Odziv	aktivirajući
Serijski	Safe-Torque
Ukupna duljina L	244 mm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Kalibriranje	O3
Protokoliranje podataka	ne
Podošavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
maksimalan okretni moment	12 cNm
Oznaka proizvođača	Safe-Torque A 1 Set 1
Prikaz	analogno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,1 Nm
Točnost mjerenja momenta	±10 %
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Područje okretnog momenta	2 - 9 lbfft
Izlazni četverokut	1/4 col

Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Okretni moment
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	5,5-13 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključevi

Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------

Pribor

Momentni ključ „Safe-Torque A 1”s 1/4-colnim četverokutnim pogonom i mjerilom maks. stezni moment 12 Nm	657770 12
---	-----------