



## Set momentnog ključa „Safe-Torque A 2 Set” s 1/4-inčnim bit nastavkom i mjerilom, maks. stezni moment: 12Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657776 12
GTIN	4013288223043
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Poseban, klizni mehanizam okidača pouzdano sprječava neželjeno prekomjerno stezanje. Jednostavno postavljanje i osiguravanje željene vrijednosti zateznog momenta uz zvučno i taktilno uglavljivanje kada se dosegne vrijednost mjerila. Zahvaljujući finom ozubljenju s 72 zuba moguć je niski kut vraćanja od 5°.

S bit nastavkom od 1/4 cola.

Asortiman od 23 komada uklj. momentni ključ Safe-Torque A 2.

#### Prednost:

**Funkcija zaključavanja zateznog momenta:** Funkcija zateznog momenta može se isključiti – stoga se alat može koristiti i kao standardna račna s visokim okretnim momentima i za definirane primjene kuta okretanja.

#### Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskopčava čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Iznenađujući mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta **ne prekorače**.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

### Sadržaj:

Nastavci za 6-kutni nasadni ključ, 1/4 cola: po 1 kom. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Bitovi od 1/4 cola za Phillips, drška E 6,3: 1 kom., PH 2 (duljina 50 mm)

Bitovi od 1/4 cola za unutarnji šesterokut, drška E 6,3: po 1 kom. 2,5; 3; 4; 5; 6 (duljina 50 mm)

Bitovi od 1/4 cola za Torx®, drška E 6,3: po 1 kom. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (duljina 50 mm)

Adapter s C 6,3 6-kutnom drškom od 1/4 cola: 1 kom. duljina 25 mm

Momentni ključ Safe-Torque A 2: 1 kom. br. 657774 vel. 12

Pohrana: Tekstilna kutija

## Tehnički opis

Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serijska	Safe-Torque
Ukupna duljina L	244 mm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Područje okretnog momenta	2 - 9 lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Kalibriranje	O3
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Mjerni postupak	Okretni moment
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
maskimalan okretni moment	12 cNm
Točnost mjerenja momenta	±10 %
Protokoliranje podataka	ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Odziv	aktivirajući

Područje okretnog momenta	2 - 12 Nm
Oznaka proizvođača	Safe-Torque A 2 Set 1
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Prikaz	analogno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,1 Nm
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	5,5-13 mm
Prihvat nastavaka	D 6,3
Prihvat nastavaka	F 6,3
Vrsta proizvoda	Momentni odvijač

## Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2
------------------------------------------------------------------	--------------

## Pribor

Momentni ključ „Safe-Torque A 2”s 1/4-inčnim bit nastavkom i mjerilom maks. stezni moment 12 Nm	657774 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------