

**Komplet udarnog odvijača KK900, broj dijelova: 19****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	673010 19
GTIN	4013288222176
Razred artikla	63H

**Opis****Izvedba:**

Za otpuštanje tvrdokornih vijčanih spojeva. Pulsiranje čekića pretvara se u rotacijsko pomicanje s otpusnim okretnim momentom od približno 25 Nm. Kontinuirana oštrica osigurava prijenos snage bez gubitka.

Za korištenje s posebno kaljenim i izuzetno tvrdim bitovima s vanjskim šesterokutnim prihvatom od 1/4 cola.

**Prednost:**

Udarni odvijač i funkcije okretanja vijaka mogu se po potrebi zamijeniti.

**Dio isporuke:**

Bit za udarni odvijač za Philips, 70 mm: Po 1 kom. vel PH1; PH2; PH3

Bit za udarni odvijač za Pozidriv, 70 mm: Po 1 kom. vel PZ1; PZ2; PZ3

Bit za udarni odvijač za šesterokut, 70 mm: Po 1 kom. 3; 4; 5; 6 mm

Bit za udarni odvijač za Torx, 70 mm: Po 1 kom. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bit za udarni odvijač za ravni vijak, 70 mm: Po 1 kom. 4; 5,5; 6,5 mm

Ručica udarnog odvijača: 1 kom.

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	KK 900 Set 1
Broj odvijača	18

Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	Ravni odvijač
Broj dijelova	19
Vrsta proizvoda	Nasadni ključevi