



Momentni ključ „Safe-Torque A 2“ s 1/4-inčnim bit nastavkom i mjerilom, maks. stezni moment: 12Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657774 12
GTIN	4013288223036
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Poseban, klizni mehanizam okidača pouzdano sprječava neželjeno prekomjerno stezanje. Jednostavno postavljanje i osiguravanje željene vrijednosti zateznog momenta uz zvučno i taktilno uglavljivanje kada se dosegne vrijednost mjerila. Zahvaljujući finom ozubljenju s 72 zuba moguć je niski kut vraćanja od 5°.

S bit nastavkom od 1/4 cola.

Prednost:

Funkcija zaključavanja zateznog momenta: Funkcija zateznog momenta može se isključiti – stoga se alat može koristiti i kao standardna račna s visokim okretnim momentima i za definirane primjene kuta okretanja.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskopčava čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Iznenađujući mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta **ne prekorače**.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Tehnički opis

Standard	DIN EN ISO 6789
Težina	552 g
maskimalan okretni moment	12 Nm
Odziv	aktivirajući
Mjerna tehnika	mehaničko
Područje okretnog momenta	2 - 9 lbfft
Ukupna duljina L	244 mm
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Oznaka proizvođača	Safe-Torque A 2
Visina glave h	23,7 mm
Očitavanje	lbfft
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Okretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Područje okretnog momenta	2 - 12 Nm
Protokoliranje podataka	ne
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Serija	Safe-Torque
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,1 Nm
Kalibriranje	O3
Širina glave b	31,6 mm
Točnost mjerenja momenta	±10 %
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Prikaz	analogno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje

Prihvat nastavaka	D 6,3
Prihvat nastavaka	F 6,3
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	da
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključevi

Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------