



## Držać za bitove odvijača i dvosmjernan račna s finim ozubljenjem „Zyklop Pocket“ s bitovima od 1/4 cola s račnom i magnetom, broj dijelova: 13



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676635 13
GTIN	4013288221834
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktna „Zyklop“ račna s integriranim spremnikom bitova. Izravni magnetski prihvat pretvara račnu od 3/8 cola u odvijač s račnom s prihvatom za bitove od 1/4 cola. Slobodno promjenjiv položaj glave račne može se postaviti u 5 definiranih položaja. Dvosmjerna račna s finim ozubljenjem ima 72 zuba i povratni kut od 5°.

#### Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3.

#### Sadržaj:

Bitovi, duljine 25 mm, C6,3 za Phillips: Po 1 kom. br. 675520 vel. 1/25; 2/25

Bitovi, duljine 25 mm, C6,3 za Pozidriv: Po 1 kom. br. 675540 vel. 1/25; 2/25

Bitovi, dužina 25 mm, C6,3, za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. vel. 3; 4; 5; 6

Bitovi, duljine 25 mm, C6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. br. vel. TX10; TX15; TX20; TX25

### Tehnički opis

Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	6-kutni odvijač

Oznaka proizvođača	8009 Zyklus Pocket Set 1
ukupna duljina	133 mm
Prihvat nastavaka	D 6,3
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

## Pribor

Phillips bit 1/4 cola C 6,3BiTorsion veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675520 1/25
Phillips bit 1/4 cola C 6,3BiTorsion veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675520 2/25
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3BiTorsion veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675540 1/25
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3BiTorsion veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675540 2/25