


**Fiber ploča Actirox AF 890 (CER), Ø 115 mm, Granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566442 60
GTIN	4018875585375
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani **filc**. Rupa 22,23 mm i križni otvor.

Tip vrha VSM Actrirox AF 890 fiber ploče **s najvišim i najagresivnijim brušenjem**. Hladan rez i dulji vijek trajanja.

Vrsta zrna: **100 % geometrijski oblikovano VSM keramičko zrno** s brusno aktivnim slojem (TOP SIZE).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650/6670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** s velikom **fleksibilnošću**.

Tehnički opis

Ø ploče	115 mm
Granulacija	60
Serijski naziv	Actirox
Sredstvo za brušenje	Keramičko ZA mješovito zrno s brusno aktivnom oblogom (Top Size)

Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Podloga sredstva za brušenje	Vulkanski fiber
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Ø bušenja	22,23 mm
optimalno za materijal	Aluminij
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Fiber ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		