

metabo**Akumulatorska udarna bušilica bez baterije, Tip: KHLTXBL28Q****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075561 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218604
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Moćni paketi za udarno bušenje.**

Bušaći čekić ima mehanizam udara visoke učinkovitosti s preciznim pneumatskim mehanizmom udara koji proizvodi udarce s maksimalnom udarnom energijom pri minimalnom kontaktnom tlaku. **Metabo Quick:** brza promjena bušaće glave bez alata.

Kombinirani čekić s 3 funkcija: **Udarno bušenje, bušenje i štemanje.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** Ugodan za zdravlje, nizak umor, čak i u kontinuiranoj uporabi.
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** elektronika punog vala za rad s brzinama koje odgovaraju materijalu koje ostaju konstantne pod opterećenjem.
- **Sigurnosna spojka:** mehaničko odvajanje pogona kada je bušilica blokirana za siguran rad.
- Izuzetno lagan i praktičan baterijski čekić s integriranim prihvatom za usisavanje.
- **Maksimalna učinkovitost bušenja, učinkovitost i vijek trajanja** zahvaljujući tehnologiji bez četkica i mehanizmu učinka visokih performansi.
- **Bušenje bez prašine uz kompaktno izbacivanje prašine ISA 28 (pribor).**
- **Metabo VibraTech (MVT):** Ugodan za zdravlje, nizak umor, čak i u kontinuiranoj uporabi.
- **Dodatna redukcija broja okretaja i energije udarca za rad u mekšim materijalima.**
- **Elektroničko meko pokretanje za precizno bušenje.**
- **LED radno svjetlo za optimalan pregled mjesta za bušenje.**

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača.

Uključujući dodatnu ručku i odstojnik za dubinu. Uključujući udarnu glavu i brzosteznu bušaću glavu.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Broj sadržanih baterija	0
maksimalan broj udaraca	4470 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	KH 18 LTX BL 28 Q
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	30 mm
Napon baterije	18 V
Prihvat za alat oblik	SDS Plus
Težina bez baterije	3,4 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	28 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Udarna energija	3 J
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 1000 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić