

**metabo****Akumulatorska udarna bušilica s litij-ionskom baterijom BHLTX16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Moćni paketi za udarno bušenje.**

Bušači čekić ima mehanizam udara visoke učinkovitosti s preciznim pneumatskim mehanizmom udara koji proizvodi udarce s maksimalnom udarnom energijom pri minimalnom kontaktnom tlaku. Bušači čekić s 2 funkcija: **Bušenje i udarno bušenje.**

- **Metabo VibraTech (MVT): Ugodan za zdravlje, nizak umor, čak i u kontinuiranoj uporabi.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika punog vala za rad s brzinama koje odgovaraju materijalu koje ostaju konstantne pod opterećenjem.**
- **Elektroničko sigurnosno isključivanje motora kada je alat blokiran radi sigurnog rada.**
- **Vrlo lagan, kompaktan baterijski bušači čekić s motorom bez četkica za bušenje pri slabom zamoru u bilo kojem radnom položaju.**
- **Maksimalna učinkovitost bušenja, učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući tehnologiji bez četkica i mehanizmu učinka visokih performansi.**
- **LED radno svjetlo za optimalan pregled mjesta za bušenje.**

**Prednost:****100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.**

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

**Dio isporuke:**

Uključuje 2x baterije, punjač i MetaBOX.

Uključujući dodatnu ručku i odstojnik za dubinu.

**Napomena:**

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

## Tehnički opis

Pakiranje	Metabox
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	20 mm
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 730 min <sup>-1</sup>
Udarna energija	1,3 J
Kapacitet baterije	2 Ah
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina bez baterije	1,6 kg
Vrsta baterije	Litij-ionska
Težina uključujući bateriju	2 kg
Oznaka proizvođača	BH 18 LTX BL 16
Napon baterije	18 V
Prihvat za alat oblik	SDS Plus
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	16 mm
maksimalan broj udaraca	5250 min <sup>-1</sup>
Broj sadržanih baterija	2
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić