

**metabo****Kutna brusilica, Tip: WEV11-125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Vi definirate limit – ne vaš stroj.**

Uz uređaje od 850 do 1900 W, pronaći ćete pravu kutnu brusilicu za svaku potrebu i svaku primjenu. Kompaktna kutna brusilica s **kontrolom broja okretaja** i **najmanjim opsegom ručice u svojoj klasi** za savršenu ergonomiju.

- **Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk zaglavi.**
- **Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Kućište mjenjača može se rotirati u koracima od 90° za rad lijevom rukom ili za odspajanje.**
- **Stalni broj okretaja pod opterećenjem.**
- **Manje napora nego ikad: kompaktna kutna brusilica s kontrolom broja okretaja i najmanjim opsegom ručice u svojoj klasi za savršenu ergonomiju.**
- **Dulji vijek trajanja, više snage: Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine, do 20 % veći kapacitet preopterećenja i 50 % veći okretni moment.**
- **Brza izmjena diskova bez alata pritiskom na gumb s Metabo M-Quick sustavom.**
- **Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.**
- **Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.**

**Dio isporuke:**

Uključujući zaštitni poklopac otporan na uvijanje, set za stezanje, dodatnu ručku i ključ s dvije rupe.

## Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Priključni navoj	M14
Oznaka proizvođača	WEV 11-125 Quick
Težina	2,1 kg
Nježni zalet	da
Blokada pokretanja	da
maksimalni Ø diska	125 mm
Duljina kabela	4 m
Posebnost	Brzoizmjenjivi sustav
Prihvat snaga	1100 W
Broj okretaja u praznom hodu	2800 - 10500 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica