

**metabo****Akumulatorska kutna brusilica s baterijom, Tip: WL9-125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Robusna kutna brusilica od 18 V sa snažnim motorom i tankim dizajnom.

- **Metabo Quick za promjenu diskova bez alata s maticom za brzo stezanje.**
- **Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.**
- **Elektroničko sigurnosno isključivanje: smanjuje povratni udarac ako se disk blokira – za visoku razinu zaštite korisnika.**
- **Elektroničko lagano pokretanje za pokretanje bez trzaja.**
- **Zaštita od ponovnog pokretanja: sprječava nenamjerno pokretanje nakon promjene baterije.**

**Prednost:**

**100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.**

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

**Dio isporuke:**

Uključujući bateriju, punjač i metaBOX. Uključujući zaštitni poklopac, potpornu prirubnicu, brzu steznu maticu, dodatnu ručicu i 3x Li-Power baterije.

**Napomena:**

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	W 18 L 9-125 Quick
Broj sadržanih baterija	3
Težina bez baterije	1,6 kg
Blokada pokretanja	da
maksimalni Ø diska	125 mm
Težina	2,3 kg
Sigurnosni sklop	ne
Pakiranje	Metabox
Nježni zalet	da
Vrsta baterije	Litij-ionska
Težina uključujući bateriju	2,3 kg
Blokada trzaja	da
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Kapacitet baterije	4 Ah
Napon baterije	18 V
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalan broj okretaja	8500 min <sup>-1</sup>
maksimalne vibracije prema EN	5 m/s <sup>2</sup>
Zaštita od preopterećenja	da
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

## Pribor

Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 5,2 Ah	073870 5,2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 4 Ah	073870 4
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah	073870 2
Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55	073890 ASC55