

metabo**Akumulatorska kutna brusilica s baterijom, Tip: WVBLT11125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Kutna brusilica bez četkica s promjenjivim brojem okretaja od 18 V s maksimalnom učinkovitošću.

- **Paket baterija okretan u koracima od 90°.**
- **Brzi sustav kočenja i sigurnosna spojka.**
- **M-Quick sustav za izmjenu diskova bez alata.**
- **Sustav brzog kočenja za maksimalnu zaštitu korisnika: disk se zaustavlja unutar 1 sekunde nakon isključivanja.**
- **Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.**
- **Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk blokira na najnižu razinu na tržištu – za maksimalnu zaštitu korisnika.**
- **Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Odvojivi filter za zaštitu od prašine za zaštitu motora od grubih čestica.**

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Uključujući bateriju, punjač i metaBOX. Uključujući zaštitni poklopac, potpurnu prirubnicu, M-Quick steznu maticu, dodatnu ručicu, filter za zaštitu od prašine i 2× LiHD baterije.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Nježni zalet	da
Sigurnosni sklop	ne
Blokada pokretanja	da
maksimalne vibracije prema EN	8 m/s ²
Težina bez baterije	1,8 kg
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Konstrukcija motora	bez četkica
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalan broj okretaja	2800 - 10000 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Težina	2,8 kg
Blokada trzaja	da
Pakiranje	Metabox
Težina uključujući bateriju	2,8 kg
Oznaka proizvođača	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Kapacitet baterije	5,5 Ah
Napon baterije	18 V
Zaštita od preopterećenja	da
maksimalna dubina razdvajanja	27 mm
maksimalni Ø diska	125 mm
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

Pribor

Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 4 Ah	073870 4
Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55	073890 ASC55
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 5,2 Ah	073870 5,2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah	073870 2