

metabo**Akumulatorska kutna brusilica s baterijom, Tip: WBLTX15125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Kutna brusilica bez četkica od 18 V, iznimno snažna, a opet vrlo praktična.

- **Paket baterija okretan u koracima od 90°.**
- **Brzi sustav kočenja i sigurnosna spojka.**
- **M-Quick sustav za izmjenu diskova bez alata.**
- **Akumulatorska kutna brusilica bez četkica nove generacije: najsnažnija u svojoj klasi, snažna poput mrežne jedinice od 1500 W.**
- **Motor bez četkica koji ne treba održavati s maksimalnom učinkovitošću i maksimalnom praktičnošću.**
- **Sustav brzog kočenja za maksimalnu zaštitu korisnika: disk se zaustavlja unutar 1,5 sekundi nakon isključivanja.**
- **M-Quick sustav za izmjenu diskova bez alata na pritisak gumba.**
- **Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.**
- **Paket baterija se može okretati u koracima od 90° za najbolju ergonomiju u bilo kojem radnom položaju.**
- **Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk blokira na najnižu razinu na tržištu – za maksimalnu zaštitu korisnika.**
- **Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Odvojivi filter za zaštitu od prašine za zaštitu motora od grubih čestica.**

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Uključujući bateriju, punjač i metaBOX. Uključujući zaštitni poklopac, potpurnu prirubnicu, M-Quick steznu maticu, dodatnu ručicu Metabo VibraTech (MVT), filter za zaštitu od prašine i 2x LiHD baterije.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Zaštita od preopterećenja	da
Blokada trzaja	da
Pakiranje	Metabox
Kapacitet baterije	5,5 Ah
Konstrukcija motora	bez četkica
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalan broj okretaja	10000 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	7,1 m/s ²
Sigurnosni sklop	ne
Težina bez baterije	2 kg
Nježni zalet	da
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Težina	3 kg
maksimalni Ø diska	125 mm
Težina uključujući bateriju	3 kg
Blokada pokretanja	da
Broj sadržanih baterija	2
Napon baterije	18 V
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

Pribor

Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 4 Ah	073870 4
Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55	073890 ASC55
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 5,2 Ah	073870 5,2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah	073870 2