

metabo**Akumulatorska kutna brusilica s baterijom, Tip: WLT11-125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Kutna brusilica bez četkica od 18 V s najvećom učinkovitošću, snažna kao alat s kablom od 1100 W.

- **Paket baterija okretan u koracima od 90°.**
- **Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Motor bez četkica koji ne treba održavati s maksimalnom učinkovitošću i maksimalnom praktičnošću.**
- **Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.**
- **Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk blokira na najnižu razinu na tržištu – za maksimalnu zaštitu korisnika.**

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Uključujući bateriju, punjač i metaBOX. Uključujući zaštitni poklopac, potpornu prirubnicu, maticu s dva otvora, dodatnu ručicu, ključ s dva otvora i 2x Li-Power baterije.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	10000 min ⁻¹
Težina	2,5 kg
maksimalni Ø diska	125 mm
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Težina uključujući bateriju	2,5 kg
Sigurnosni sklop	ne
Težina bez baterije	1,8 kg
Napon baterije	18 V
maksimalna dubina razdvajanja	27 mm
Zaštita od preopterećenja	da
Vrsta baterije	Litij-ionska
Blokada pokretanja	da
Blokada trzaja	da
Kapacitet baterije	4 Ah
Konstrukcija motora	bez četkica
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Pakiranje	Metabox
Nježni zalet	da
Oznaka proizvođača	W 18 LT BL 11-125
maksimalne vibracije prema EN	8 m/s ²
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

Pribor

Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah	073870 2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 5,2 Ah	073870 5,2

Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55

073890 ASC55

Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 4 Ah

073870 4