

metabo**Kutna brusilica, Tip: WEPBA19125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Vi definirate limit – ne vaš stroj.**

Uz uređaje od 850 do 1900 W, pronaći ćete pravu kutnu brusilicu za svaku potrebu i svaku primjenu. Opremljeno za industrijsku upotrebu sa snažnih 1900 watta i M-Brush tehnologijom (**ugljične četke bez održavanja s trostrukim radnim vijekom za cijeli vijek trajanja stroja**).

- **Integrirani autobalanser za do 50% manje vibracija šaka-ruka, dulji životni vijek stroja i do dvostruko duži vijek trajanja brusnih diskova.**
- **Ergonomski prekidač s funkcijom mrtve osobe.**
- **Najbrži sustav kočenja za maksimalnu zaštitu korisnika: Patentirana mehanička kočnica diska zaustavlja disk unutar 2 sekunde nakon isključivanja, čak i u slučaju nestanka struje.**
- **Čelična ušica za osiguranje pri radu na velikim visinama.**
- **Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk zaglavi.**
- **Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Kućište mjenjača može se rotirati u koracima od 90° za rad lijevom rukom ili za odspajanje.**
- **Stalni broj okretaja pod opterećenjem.**
- **Dulji vijek trajanja, više snage: Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine, do 20 % veći kapacitet preopterećenja i 50 % veći okretni moment.**
- **Brza izmjena diskova bez alata pritiskom na gumb s Metabo M-Quick sustavom.**
- **Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.**
- **Dodatna ručka Metabo VibraTech (MVT) s malo vibracija.**

Dio isporuke:

Uključujući zaštitni poklopac otporan na uvijanje, set za stezanje, dodatnu ručku i ključ s dvije rupe.

Tehnički opis

Priključni navoj	M14
Blokada pokretanja	da
Oznaka proizvođača	WEPBA 19-125 Q DS
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nježni zalet	da
Težina	2,7 kg
Posebnost	Brzoizmjenjivi sustav
Prihvat snaga	1900 W
maksimalni Ø diska	125 mm
Blokada trzaja	da
Duljina kabela	4 m
Broj okretaja u praznom hodu	11000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica