

**metabo****Kutna brusilica, Tip: WEA17-125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077132 WEA17-125
GTIN	4007430246073
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Vi definirate limit – ne vaš stroj.**

Uz uređaje od 850 do 1900 W, pronaći ćete pravu kutnu brusilicu za svaku potrebu i svaku primjenu. Kutna brusilica od 1700 W s učinkom velike brusilice i praktičnošću male brusilice za najbrže uklanjanje materijala.

- **Integrirani autobalanser za do 50% manje vibracija šaka-ruka, dulji životni vijek stroja i do dvostruko duži vijek trajanja brusnih diskova.**
- **Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk zaglavi.**
- **Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Kućište mjenjača može se rotirati u koracima od 90° za rad lijevom rukom ili za odspajanje.**
- **Stalni broj okretaja pod opterećenjem.**
- **Dulji vijek trajanja, više snage: Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine, do 20 % veći kapacitet preopterećenja i 50 % veći okretni moment.**
- **Brza izmjena diskova bez alata pritiskom na gumb s Metabo M-Quick sustavom.**
- **Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.**
- **Dodatna ručka Metabo VibraTech (MVT) s malo vibracija.**
- **Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.**

**Dio isporuke:**

Uključujući zaštitni poklopac otporan na uvijanje, set za stezanje, dodatnu ručku i ključ s dvije rupe.

**Tehnički opis**

Prihvat snaga	1700 W
Težina	2,5 kg
Duljina kabela	4 m
Posebnost	Brzoizmjenjivi sustav
Nježni zalet	da
Priključni navoj	M14
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Blokada pokretanja	da
maksimalni Ø diska	125 mm
Oznaka proizvođača	WEA 17-125 Quick
Blokada trzaja	da
Broj okretaja u praznom hodu	11000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica