

**metabo****Kutna brusilica, Tip: W850-125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Vi definirate limit – ne vaš stroj.**

Uz uređaje od 850 do 1900 W, pronaći ćete pravu kutnu brusilicu za svaku potrebu i svaku primjenu. **Praktična kompaktna kutna brusilica** za lake radove.

- **Snažan motor s dobrim kapacitetom preopterećenja.**
- **Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje.**
- **Robusna, univerzalna i ekonomična: snažna kutna brusilica za svaku primjenu.**
- **Zaštitni poklopac otporan na uvijanje.**

**Dio isporuke:**

Uključujući zaštitni poklopac otporan na uvijanje, set za stezanje, dodatnu ručku i ključ s dvije rupe.

**Tehnički opis**

Prihvat snaga	850 W
Priključni navoj	M14
maksimalni Ø diska	125 mm
Težina	1,8 kg
Duljina kabela	2,5 m
Posebnost	Zaštita od ponovnog pokretanja

Blokada pokretanja	da
Oznaka proizvođača	W 850-125
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj okretaja u praznom hodu	11500 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica