

metabo**Kutna brusilica, Tip: WEPBA24230****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Snažna kutna brusilica od 230 mm s Metabo Marathon motorom s patentiranom zaštitom od prašine za dug radni vijek:

- **Elektroničko sigurnosno isključivanje: smanjuje povratni udarac ako se disk blokira – za visoku razinu zaštite korisnika.**
- **Elektronička zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja.**

Dio isporuke:

Uključujući zaštitni poklopac, dodatnu ručicu, maticu za brzo stezanje.

Prihvat snaga: 2400 W

Broj okretaja u praznom hodu: 6600 min⁻¹

Okretni moment: 17 Nm

Priključni navoj: M14

maksimalni Ø diska: 230 mm

Težina: 6,2 kg

Tehnički opis

Duljina kabela	4 m
Blokada trzaja	da
Nježni zalet	da
Sigurnosni sklop	da
Težina	6,2 kg

maksimalni Ø diska	230 mm
Mrežna frekvencija	50 Hz
Prihvat snaga	2400 W
Blokada pokretanja	da
Okretni moment	17 Nm
Priključni navoj	M14
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj okretaja u praznom hodu	6600 min ⁻¹
Nazivni napon	240 V
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica