




## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Razred artikla	03D

## Opis

Izvedba:

Snažna kutna brusilica od 230 mm s Metabo Marathon motorom s patentiranom zaštitom od prašine za dug radni vijek:Elektroničko sigurnosno isključivanje: smanjuje povratni udarac ako se disk blokira – za visoku razinu zaštite korisnika.Elektronička zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja.

Dio isporuke:

Uključujući zaštitni poklopac, dodatnu ručicu, maticu za brzo stezanje.

## Tehnički opis

maksimalni Ø diska	230 mm
Blokada pokretanja	da
maksimalne vibracije prema EN	6,4 m/s <sup>2</sup>
maksimalan broj okretaja	6600 min <sup>-1</sup>
Nježni zalet	da
Težina	6,3 kg
Prihvat snaga	2600 W
maksimalna dubina razdvajanja	65 mm
Oznaka proizvođača	WE 26-230 MVT Quick
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Posebnost	Nježni zalet
Posebnost	Zaštita od ponovnog pokretanja
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica