

metabo**Kutna brusilica Ravna glava, Tip: WEF15-125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Vi definirate granicu – ne vaš stroj.**

S uređajima od 850 do 1900 W pronaći ćete pravu kutnu brusilicu za svaki zahtjev i svaku primjenu. Snažna kutna brusilica **s ravnom glavom** za brzi rad u oštrim kutovima do 43° i teško dostupnim područjima.

- **Razvijena za uklanjanje troske od zavarivanja, hrđe ili boje u uskim okvirnim konstrukcijama i za rad u skućenim položajima.**
- **Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk zaglavi.**
- **Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Kućište mjenjača može se rotirati u koracima od 90° za rad lijevom rukom ili za odspajanje.**
- **Stalni broj okretaja pod opterećenjem.**
- **Dulji vijek trajanja, više snage: Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine, do 20 % veći kapacitet preopterećenja i 50 % veći okretni moment.**
- **Metabo Quick za promjenu diskova bez alata s maticom za brzo stezanje.**
- **Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.**
- **Dodatna ručica Metabo VibraTech (MVT) za prigušivanje vibracija radi zaštite zdravlja.**
- **Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.**

Dio isporuke:

Uključuje zaštitnu kapicu sa zaštitom od okretanja, garnituru za stezanje, dodatnu ručku i ključ s dva otvora.

Tehnički opis

Blokada trzaja	da
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalni Ø diska	125 mm
Nježni zalet	da
Priključni navoj	M14
Duljina kabela	4 m
Prihvat snaga	1550 W
Blokada pokretanja	da
Težina	2,7 kg
Oznaka proizvođača	WEF 15-125 Quick
Posebnost	Brzoizmjenjivi sustav
Broj okretaja u praznom hodu	11000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica