

metabo**Aku odvijač s udarnom bušilicom s litij-ionskom baterijom, Tip: SB18LBL**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

Aku odvijač s udarnom bušilicom s motorom bez četkica i dvobrzinskim mjenjačem.

Birajte između kompletne opreme s 2 baterije, punjačem i robusnim plastičnim koferom ili stroja bez pribora u kutiji ako već imate nekoliko baterija. Naravno, baterije i punjače možete kupiti i zasebno.

Na sve Metabo baterije dobivate 3 godine jamstva bez obzira na broj ciklusa punjenja.

Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo i praktična kuka za remen osiguravaju još veću udobnost pri radu. Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.

- **Aku odvijač s udarnom bušilicom s iznimno kompaktnim dizajnom za univerzalnu primjenu.**
- **Funkcija udaranja za bušenje zidova.**
- **Integrirano LED radno svjetlo s funkcijom naknadnog svjetla za optimalnu svjetlinu u radnom području.**
- **S praktičnom kukom za remen i spremištem za bitove, može se pričvrstiti s desne ili lijeve strane.**

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćena za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Uključuje brzosteznu bušaću glavu, 2x litij-ionske baterije, punjač i metaBox.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Pakiranje	Metabox
tipična uporaba	Medium
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
maksimalan broj udaraca	26000 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	32 mm
Oznaka proizvođača	SB 18 L BL
maksimalan mekani okretni moment	25 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Napon baterije	18 V
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 mm
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 550
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 1850
Težina uključujući bateriju	1,4 kg
maksimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
Broj sadržanih baterija	2
Težina bez baterije	0,9 kg
Kapacitet baterije	2 Ah
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	10 mm
Konstrukcija motora	bez četkica
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

