

**metabo****Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije, Tip: BSLTBL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez Metabo Quick sustava.**

**Quick sustav štedi mnogo vremena** prilikom često mijenjanju između bušenja i vijaka. Za nekoliko sekundi, bušača glava sa svrdlom zamijeni se s držačem za bitove bez ikakvih alata. Ako već imate baterije, odaberite **između kompletnog opremanja** od 2 kompleta baterija, punjača i robusnog plastičnog kućišta ili **uređaja bez pribora**. Naravno, možete kupiti i baterije i punjače zasebno. Usput, svi paketi baterija tvrtke Metabo **pokriveni su jamstvom od 3 godine**, bez obzira na broj ciklusa punjenja.

Dodatni detalji kao što su jako **LED radno svjetlo** i praktična **kopča za remen** pružaju još veću udobnost tijekom rada.

- **Pogonska jedinica bez četkica s optimalnim radnim značajkama za zahtjevne primjene.**
- **Jedinstveni motor bez četkica za brzi napredak rada i maksimalnu učinkovitost u bušenju i odvijanju.**
- **Integrirana radna svjetiljka za osvjetljenje radnog mjesta.**
- **S praktičnom kukom za remen i držačem nastavaka, po izboru se može fiksirati na desno ili lijevo.**
- **LiHD komplet baterija za vrhunske radne značajke, izuzetno dugo trajanje i izdržljivost.**

Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.

**Prednost:**

**100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.**

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

**Dio isporuke:**

Uključuje brzosteznu bušaću glavu, bez akumulatora i punjača.

**Napomena:**

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

## Tehnički opis

Težina bez baterije	1,2 kg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Broj sadržanih baterija	0
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
tipična uporaba	Strong
Napon baterije	18 V
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	38 mm
maskimalan okretni moment tvrdo	75 Nm
Težina uključujući bateriju	1,6 kg
maskimalan mekani okretni moment	34 Nm
Pakiranje	Metabox
Konstrukcija motora	bez četkica
Oznaka proizvođača	BS 18 LT BL
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	Motor bez četkica, bez baterije, raspon zatezanja brzostezne bušaće glave 1,5-13

---

**Pribor**

Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 5,2 Ah	073870 5,2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah	073870 2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 4 Ah	073870 4
Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55	073890 ASC55