

metabo**Akumulatorska bušilica-odvijač s LiHD akumulatorom, Tip: BSLTBL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez sustava Metabo Quick.**

Sustav Quick štedi mnogo vremena kada se često mijenjate između bušenja i uvrtnja. U samo nekoliko sekundi, stezna glava sa svrdlom se može zamijeniti za držač bitova i bit, bez ikakvog alata.

Birajte između **kompletne opreme** s 2 akumulatora, punjačem i robusnim plastičnim koferom ili **stroja bez pribora** u kutiji ako već imate nekoliko akumulatora. Naravno, akumulatore i punjače možete kupiti i zasebno. Svi Metabo akumulatori dolaze s **3-godišnjim jamstvom**, bez obzira na broj ciklusa punjenja.

Ostali detalji kao što su jarko **LED radno svjetlo** i praktična **kuka za remen** osiguravaju još veću udobnost pri radu.

- **Pogonska jedinica bez četkica s optimalnim radnim značajkama za zahtjevne primjene.**
- **Jedinstveni motor bez četkica za brzi napredak rada i maksimalnu učinkovitost u bušenju i odvijanju.**
- **Integrirana radna svjetiljka za osvjetljenje radnog mjesta.**
- **S praktičnom kukom za remen i držačem nastavaka, po izboru se može fiksirati na desno ili lijevo.**
- **LiHD komplet baterija za vrhunske radne značajke, izuzetno dugo trajanje i izdržljivost.**

Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.

Prednost:**100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.**

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Uključujući brzu steznu glavu, 2 × LiHD akumulatore, punjače i metaBOX.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina bez baterije	1,2 kg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 600 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 2100 min ⁻¹
maskimalan mekani okretni moment	34 Nm
Konstrukcija motora	bez četkica
Oznaka proizvođača	BS 18 LT BL
tipična uporaba	Strong
Težina uključujući bateriju	1,8 kg
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	18 V
maskimalan okretni moment tvrdo	75 Nm
Pakiranje	Metabox
Kapacitet baterije	4 Ah
Broj sadržanih baterija	2
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	38 mm
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V

USP2

Motor bez četkica, s 2 baterije,
rasponom stezanja brzostezne
bušaće glave od 1,5-13

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55-8	073890 ASC55-8
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah	073870 2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 4 Ah	073870 4
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 5,2 Ah	073870 5,2
Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55	073890 ASC55