



## Zaštitna kaciga EVO® 3, Boja: YELLOW



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097863 YELLOW
GTIN	5038428126106
Razred artikla	09W

### Opis

#### Izvedba:

**EVO® 3** industrijska zaštitna kaciga kombinira odličnu zaštitu zahvaljujući snažnoj unutarnjoj ljusci, s raznim prednostima udobnosti. **Traka za nošenje oko vrata** pruža posebno dobro pristajanje. **Sustav remena s 6 točaka** može se podesiti na dubinu i osigurava **maksimalnu preciznost**. **Bočno i stražnje prozračivanje** za optimalan protok zraka unutar kućišta, smanjujući temperaturu kacige za prosječno 2-3 stupnjeva. Isporučuje se s udobnom funkcionalnom **trenerskom trakom Chamlon™**. Prosječna duljina štita. S velikim područjem ispisa za logotipe i oznake.

- **Pojas sa 6 točaka**
- **S okretnim zatvaračem**
- **Integrirani ventilacijski sustav**

#### Standard:

DIN EN 397

Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C

Materijal kacige: HDPE

Podešavanje širine: Zatvaranje okretanjem

Veličina: 53 - 64 cm

Težina: 372 g

### Tehnički opis

Podešavanje širine	Zatvaranje okretanjem
Boja	žuto
Težina	372 g
Veličina	53 - 64 cm
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do -30 °C
Materijal kacige	HDPE
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga