

**TMSERROR, tip: GBH18V24C****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorska udarna bušilica od 18 V s prihvatom alata SDS-plus i motorom bez četkica.

- **Preopteretiva spojka za zaštitu korisnika i stroja.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Izrazito izdržljiv: Electronic Motor Protection isključuje motor u slučaju preopterećenja; potpuno funkcionalno čak i nakon ispitivanja padom na beton s visine od 2 m.**

Akumulatorski bušaći čekić uz integrirani Bluetooth Connectivity Modul

- **KickBack Control i Vibration Control.**
- **Korisničko sučelje za odabir načina rada s alatima (automatski / omiljeni).**

Dio isporuke:

Uključuje 2× litij-ionske baterije 18 V / 5,0 Ah, punjač, graničnik dubine, 1/1 L-BOXX umetak za uređaj i punjač i L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuća HM udarna svrdla pronaći ćete od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851– 073866.

Tehnički opis

Napon baterije	18 V
Oznaka proizvođača	GBH 18V-24 C

maksimalne vibracije prema EN	16 m/s ²
Prihvat za alat oblik	SDS-Plus
Kapacitet baterije	5 Ah
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	30 mm
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
maksimalan broj udaraca	4350 min ⁻¹
Težina	2,9 kg
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija	2
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	24 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Udarna energija	2,4 J
Vrsta proizvoda	Bušači čekić

Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073851 B18
---	------------