

## HEDI

### Kolut za namatanje kabela od pune plastike za F, B, PL i CZ, Tip: 50R



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081104 50R
GTIN	4003644024117
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

HEDI® motalice za kabele predstavljaju kvalitetu „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Kompaktni i visokokvalitetni HEDI® plastični bubnjevi za kablove s promjerom bubnja od 250 mm, s ergonomskim i sigurnosnim karakteristikama.

- **Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.**
- **Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.**
- **Moguća je jednostavna montaža na zid.**

Za kratkotrajnu primjenu na otvorenom.: Odobreno za kratkotrajnu primjenu na otvorenom.

##### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

#### Tehnički opis

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Dostupan sustav za dijagnostiku	da
Duljina kabela	50 m
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Struktura kabela	3G1,5
Broj utičnica	3
Materijal za kućišta	Plastika
Boja kabela	crna
IP-klasa zaštite	IP 44
Materijal kabela	Guma
Razred kabela	H05RR-F
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele