

**APKT 1003 PDER, HBM025, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Razred artikla	22A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjiva rezna pločica s pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za mekano rezanje.

Napomena:

Smjernice za upotrebu vrijede za glodala br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 4,8$ mm.

Debljina pločica: 3,5 mm

Kutni radijus: 0,5 mm

Tehnički opis

Kutni radijus	0,5 mm
Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APKT 1003 PDER
Vrsta	HBM025
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Debljina pločica	3,5 mm
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	255 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	205 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	155 m/min	M
GG(G)	prikladno	150 m/min	K
Uni	prikladno		
suho	prikladno		