

**Momentni odvijač sa skalom, D 6,3 drška za nastavke, maks. stezni moment: 200cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659956 200
GTIN	7610733291687
Razred artikla	63D

Opis**Izvedba:**

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog zakretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spremna za uporabu. Moment otpuštanja veći je od momenta stezanja (zaštita od preopterećenja).

Držać nastavaka s magnetom za prihvat nastavaka C 6,3.

Podešavanje željenog zakretnog momenta s pomoću kotačića za podešavanje na kraju ručke. Položaj blokade sprječava neželjeno podešavanje. Dobro čitljiva mikrometarska skala sa zaštitom od prljavštine.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerjenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	144 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Točnost mjerjenja momenta	±6 %
Težina	113 g
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi

Područje okretnog momenta	0,4 - 2 Nm
Protokoliranje podataka	ne
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Mjerna tehnika	mehaničko
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 cNm
maskimalan okretni moment	200 cNm
Priklučak	prihvata nastavaka 1/4 colia
Područje okretnog momenta	40 - 200 cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Okretni moment
Prihvata nastavaka	D 6,3
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Kalibriranje	O1
Prikaz	analogno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Momentni odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20