



Momentni odvijač bez skale, prihvat izmjenjivih oštrica, maks. stezni moment: 200cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659958 200
GTIN	7610733291731
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog zakretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od momenta stezanja (zaštita od preopterećenja). Željeni se okretni moment može kontinuirano podesiti pomoću kontrolnog uređaja za okretni moment (br. 654300 – 654460) i 6-kutnog odvijača vel. 5 (nije sadržan u opsegu isporuke). Za **prihvat izmjenjivih noževa od 6 mm** (br. 659920 – 659928).

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Područje okretnog momenta	0,4 - 2 Nm
podešeni okretni moment	100 cNm
Protokoliranje podataka	ne
odgovarajuće izmjenjive oštrice	6 mm

Smjer momenta	Pritezanje udesno
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Okretni moment
Očitavanje	cNm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	124 mm
podešeni okretni moment	1 Nm
Mjerna tehnika	mehaničko
Priključak	izmjenjiva oštrica
Područje okretnog momenta	40 - 200 cNm
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
maskimalan okretni moment	200 cNm
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Momentni odvijač

Usluge

Kalibriranje i podešavanje Momentni odvijač bez skale
maks. stezni moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20