



Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica, maks. stezni moment: 200cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659957 200
GTIN	7610733291700
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog zakretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od momenta stezanja (zaštita od preopterećenja). Podešavanje željenog zakretnog momenta s pomoću kotačića za podešavanje na kraju ručke. Položaj blokade sprječava neželjeno podešavanje. Dobro čitljiva mikrometerska skala sa zaštitom od prljavštine. Za **prihvatač izmjenjivih noževa od 6 mm** (br. 659920 – 659928).

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Mjerna tehnika	mehaničko
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Priključak	izmjenjiva oštrica
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Mjerni postupak	Okretni moment

Kalibriranje	O1
Standard	DIN EN ISO 6789
maskimalan okretni moment	200 cNm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Područje okretnog momenta	0,4 - 2 Nm
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Protokoliranje podataka	ne
Ukupna duljina L	124 mm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Područje okretnog momenta	40 - 200 cNm
Odziv	aktivirajući
Prikaz	analogno
odgovarajuće izmjenjive oštrice	6 mm
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Momentni odvijač

Usluge

KalibriranjeMomentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20