



Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica, maks. stezni moment: 1600cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659957 1600
GTIN	7610733291724
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog zakretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od momenta stezanja (zaštita od preopterećenja). Podešavanje željenog zakretnog momenta s pomoću kotačića za podešavanje na kraju ručke. Položaj blokade sprječava neželjeno podešavanje. Dobro čitljiva mikrometerska skala sa zaštitom od prljavštine. Za **prihvatač izmjenjivih noževa od 8 mm** (br. 659870 – 659884). S drškom u obliku pištolja za prijenos većih momenata.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive oštrice	8 mm
---------------------------------	------

Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Ukupna duljina L	126 mm
Područje okretnog momenta	3,2 - 16 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Kalibriranje	O1
maskimalan okretni moment	1600 cNm
Prikaz	analogno
Priključak	izmjenjiva oštrica
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Mjerni postupak	Okretni moment
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	25 cNm
Područje okretnog momenta	320 - 1600 cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Odziv	aktivirajući
Protokoliranje podataka	ne
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Momentni odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20