



Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica, maks. stezni moment: 500cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659957 500
GTIN	7610733291717
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog zakretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od momenta stezanja (zaštita od preopterećenja). Podešavanje željenog zakretnog momenta s pomoću kotačića za podešavanje na kraju ručke. Položaj blokade sprječava neželjeno podešavanje. Dobro čitljiva mikrometerska skala sa zaštitom od prljavštine. Za **prihvatač izmjenjivih noževa od 6 mm** (br. 659920 – 659928).

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Područje okretnog momenta	1 - 5 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Priključak	izmjenjiva oštrica
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Okretni moment

Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	500 cNm
Područje okretnog momenta	100 - 500 cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Protokoliranje podataka	ne
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Mjerna tehnika	mehaničko
Kalibriranje	O1
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Odziv	aktivirajući
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Ukupna duljina L	124 mm
odgovarajuće izmjenjive oštrice	6 mm
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Momentni odvijač

Usluge

KalibriranjeMomentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20