

**Momentni odvijač sa skalom, D 6,3 drška za nastavke, maks. stezni moment: 50cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659956 50
GTIN	7610733291670
Razred artikla	63D

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsta drška** s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog zakretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spremna za uporabu. Moment otpuštanja veći je od momenta stezanja (zaštita od preopterećenja).

**Držač nastavaka s magnetom** za prihvat nastavaka C 6,3.

Podešavanje željenog zakretnog momenta s pomoću kotačića za podešavanje na kraju ručke. Položaj blokade sprječava neželjeno podešavanje. Dobro čitljiva mikrometarska skala sa zaštitom od prljavštine.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerjenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Kalibriranje	O1
Odziv	aktivirajući
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Prikaz	analogno
Mjerni postupak	Okretni moment

maskimalan okretni moment	50 cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Protokoliranje podataka	ne
Težina	71 g
Prihvat nastavaka	D 6,3
Mjerna tehnika	mehaničko
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Područje okretnog momenta	0,1 - 0,5 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 cNm
Točnost mjerjenja momenta	±6 %
Ukupna duljina L	126 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Područje okretnog momenta	10 - 50 cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Priklučak	prihvat nastavaka 1/4 col-a
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Momentni odvijač

## Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20