



Momentni odvijač bez skale, prihvat izmjenjivih oštrica, maks. stezni moment: 500cNm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 659958 500 |
| GTIN | 7610733291748 |
| Razred artikla | 63D |

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog zakretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od momenta stezanja (zaštita od preopterećenja). Željeni se okretni moment može kontinuirano podesiti pomoću kontrolnog uređaja za okretni moment (br. 654300 – 654460) i 6-kutnog odvijača vel. 5 (nije sadržan u opsegu isporuke). Za **prihvat izmjenjivih noževa od 6 mm** (br. 659920 – 659928).

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Područje okretnog momenta | 100 - 500 cNm |
| Smjer momenta | Pritezanje udesno |
| Očitavanje | cNm |
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača |
| Mjerna tehnika | mehaničko |
| Mjerni postupak | Okretni moment |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
| Odziv | aktivirajući |
| Područje okretnog momenta | 1 - 5 Nm |
| Priključak | izmjenjiva oštrica |
| maskimalan okretni moment | 500 cNm |
| Kalibriranje | O6 |
| Kalibriranje | O7 |
| Ukupna duljina L | 124 mm |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Aktivacijska signalizacija | akustično |
| Aktivacijska signalizacija | haptičko |
| podešeni okretni moment | 3 Nm |
| podešeni okretni moment | 300 cNm |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno |
| odgovarajuće izmjenjive oštrice | 6 mm |
| Protokoliranje podataka | ne |
| Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje |
| Točnost mjerenja momenta | ±6 % |
| Čvrsto podešen okretni moment | ne |
| Vrsta proizvoda | Momentni odvijač |

Usluge

Kalibriranje i podešavanje Momentni odvijač bez skale
maks. stezni moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20