


**BDMT 170408 ER-N3, PR1225, tip: ST1400**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227670 ST1400
GTIN	4960664609543
Razred artikla	25A

**Opis**
**Napomena:**

Glodala se opremaju jednakim brojem izmjenjivih pločica oblika N3 i N4. Pazite na upute za pozicioniranje na glodačkoj glavi.<br>Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,09 – 0,16 mm

**Tehnički opis**

Tip	ST1400
Posmak $f_z$ po zubu	0,09 – 0,16 mm
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408 ER-N3
Vrsta	PR1225
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		